


# Axiálna montážna sada EAMM-A-V32-60PA

Číslo dielu: 8091053

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	55 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	10000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	1.03 000065
Preositeľný krútiaci moment	1.5 Nm
Hmotnosť výrobku	243 g
Kód rozhrania akčného člena	V32
Kód rozhrania vstupu motora	60PA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS