


# Brzdový odpor CACR-LE2-240-W500

číslo dielca: 8091543

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                    | Hodnota  |
|--|--|
| Velkosť                                  | 500  |
| montážna poloha                          | Voľná konvekcia<br>vertikálny                          |
| Impulzná energia, brzdny odpor pri 380 V | 2.000 Ws   |
| Impulzná energia, brzdny odpor pri 780 V | 1.800 Ws   |
| Výkon pri 35% ED a 20°C                  | 500 W  |
| Menovitý výkon, brzdový odpor            | 200 W  |
| Menovitý výkon, brzdny odpor 380 V       | 150 W  |
| Menovitý výkon, brzdny odpor 780 V       | 120 W  |
| Hodnota odporu                           | 240 Ohm  |
| Osvedčenie                               | c CSA us (OL)<br>c UL us - Recognized (OL)             |
| LABS - konformita                        | VDMA24364 - zóna III                                   |
| Spôsob ochrany                           | IP65   |
| Teplota okolia                           | 0 ... 50 °C  |
| Hmotnosť výrobku                         | 550 g  |
| Typ upevnenia                            | s priebežným vŕtaním<br>s príslušenstvom<br>Voliteľný: |
| Materiálový údaj                         | zhoda s RoHS   |