


Brzdový odpor CACR-KL2-240-W1800

Číslo dielu: 8091544

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	600
Montážna poloha	voľná konvekcia zvislo
Impulzná energia brzdového odporu pri 380 V	10800 Ws
Impulzná energia brzdového odporu pri 780 V	10800 Ws
Výkon pri 35% ED a 20°C	1800 W
Menovitý výkon brzdového odporu	720 W
Menovitý výkon brzdového odporu pri 380 V	720 W
Menovitý výkon brzdového odporu pri 780 V	720 W
Hodnota odporu	240 Ω
Povolenie	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	3400 g
Spôsob upevnenia	voliteľne: s priechodným otvorom s príslušenstvom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS