


Axiálna montážna sada EAMM-A-T42-60RA

číslo dielca: 8092264

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	49 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	8.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	3,2 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	10 Nm
Hmotnosť výrobku	348 g
Kód rozhrania, pohon	T42
Kód rozhrania, motor in	60RA
Materiálový údaj	zhoda s RoHS