

Paralélna montážna sada EAMM-U-87-T46-70A-114

Číslo dielu: 8092891

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	87
Stredná vzdialenosť	114 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	3000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	41.2 kg.mm ²
Moment pohonu pri chode naprázdno	0.22 Nm
Prenešiteľný krútiaci moment	3 Nm
Hmotnosť výrobku	926 g
Kód rozhrania akčného člena	T46
Kód rozhrania vstupu motora	70A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS