

Zarážkový valec DFST-32-20-L-Y4-A-G2

číslo dielca: 8093004

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	20 mm
priemer piesta	32 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné Tlmič nárazov, nastaviteľný, vpredu
montážna poloha	vertikálny
činnosť	dvojčinný ťahaný
Konštrukčné vyhotovenie	piestna tyč s vahadlom
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Snímanie polohy sklopnej páky	pre indukčné snímače
Ochrana proti pretočeniu/vedenie	vodiaca tyč
Pracovný tlak	2 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	14 mm
Povolená nárazová sila na vysunutú piestnu tyč	1.000 N
Hmotnosť výrobku	750 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál kolečka	POM