


Axiálna montážna sada EAMM-A-V25-35A

Číslo dielu: 8093255

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------|-------------------------|
| Menovitá dĺžka | 40 s |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Max. počet otáčok | 10000 1/min |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Skladovacia teplota | -25 °C...60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Druh krytia | IP40 |
| Teplota okolia | -10 °C...60 °C |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 0.19 kg.mm ² |
| Prenešiteľný krútiaci moment | 0.5 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 67 g |
| Kód rozhrania akčného člena | V25 |
| Kód rozhrania vstupu motora | 35A |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |