


# Prípojacia doska VMPA-FB-AP-1-P5

číslo dielca: 8093454

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	42 mm
Dĺžka	107,3 mm
Sieťový modul	41 mm
Max. počet miest na ventily	4
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Riadiaci tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	155 g
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok