


# Axiálna montážna sada EAMM-A-V32-42AB

Číslo dielu: 8094200

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak          | Hodnota        |
|--------------------------------|----------------|
| Menovitá dĺžka                 | 36 mm          |
| Montážna poloha                | ľubovoľná      |
| Max. počet otáčok              | 10000 1/min    |
| Zhoda s LABS                   | VDMA24364-B2-L |
| Skladovacia teplota            | -25 °C...60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 95 %       |
| Druh krytia                    | IP40           |
| Teplota okolia                 | -10 °C...60 °C |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 0.19 000065    |
| Preositeľný krútiaci moment    | 1 Nm           |
| Hmotnosť výrobku               | 130 g          |
| Kód rozhrania akčného člena    | V32            |
| Kód rozhrania vstupu motora    | 42AB           |
| Pokyny k materiálu             | V zhode s RoHS |