


Prípojovacia doska VABS-P16-10S-M5

číslo dielca: 8097804

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	26 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Špeciálne vlastnosti	kompatibilné s kyslíkom podľa DIN EN 1797
Max. počet miest na ventily	1
Pracovný tlak	0 ... 7 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Inertné plyny Vzduch Kyslík Dusík
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním Maximálna veľkosť častí 5 µm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 60 % nekondenzujúci
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	25 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka 1	M5
Pneumatická prípojka 2	M5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina