

Jednotka úpravy vzduchu MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-WPE-B

FESTO

Číslo dielu: 8098373



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	4
Konštrukčný rad	MS
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Indikácia tlaku	s manometrom
Prevádzkový tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 000032...145 000032
Normálny prietok odvetrávania 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1400 l/min
Normálny menovitý prietok	1500 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Kompatibilita s esterovým olejom nie je daná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-5 °C...50 °C
Teplota média	-5 °C...50 °C
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	470 g
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do vedenia s upevňovacím uholníkom s príslušenstvom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS