

Spojka EAMC-42-50-12-14-U

Číslo dielu: 8099432

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------|----------------|
| Priemer montáže 1 | 12 mm |
| Upínací priemer 2 | 14 mm |
| Veľkosť | 42 |
| Menovitá dĺžka | 50 mm |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Max. počet otáčok | 6000 1/min |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Skladovacia teplota | -25 °C...60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Teplota okolia | -25 °C...60 °C |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 34.8 000065 |
| Preositeľný krútiaci moment | 21 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 143 g |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |