


# Konektor VABD-B14-P1-G18

číslo dielca: 8099850

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Teplota média	-20 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	26 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina