

Dvojpiestový valec DGTZ-GF-6-50-P-A

Číslo dielu: 8100546

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	50 s...50 s
Nastaviteľné rozsahy koncových polôh/dĺžok	10 s
Priemer piestu	6 mm
Prevádzkový režim jednotky pohonu	Príruba
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Klzné vedenie
Konštrukcia	Vedenie
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...0.2 MPa 2 bar...2 bar
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Trieda čistoty priestoru	Trieda 6 podľa normy ISO 14644-1
Teplota okolia	-10 °C...-10 °C
Energia nárazu v koncových polohách	0.01 Nm...0 J
Max. užitočné zaťaženie v závislosti od zdvihu pri definovanej vzdialenosti xs	0.6 N...0.6 N
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	18.6 N...18.6 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	34 N...34 N
Pohybovaná hmotnosť	25 g...25 g
Hmotnosť výrobku	148 g...148 g
Pneumatický prípoj	M5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál piestnej tyče	nehodzavejúca vysokolegovaná oceľ