

# Spojka NLFA-D-U14-B2.1-PP-P10

Číslo dielu: 8104289

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť balenia	10
Konštrukcia	Upevnenie hadice nástržnou vsuvkou
Tvar	priamy tvar
Veľkosť	ø 8 mm
Fluidný prípoj	UNF1/4-28
Fluidný prípoj 2	pre hadicu s vnútorným priemerom 2,1 mm
Médium	Kvapalné médiá Plynné médiá
Poznámka k médiu	Dbajte na odolnosť materiálov pri kontakte s médiami
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.075 MPa...0.4 MPa -0.75 bar...4 bar -10.875 000032...58 000032
Teplota média	0 °C...35 °C
Teplota okolia	0 °C...35 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Princíp tesnenia	tvrdý
Montážna poloha	ľubovoľná
Menovitý uťahovací moment	15 000028
Prípustná odchýlka pre menovitý uťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	0.5 g
materiály v kontakte s médiom	PP
Materiál naskrutkovacieho čapu	Zosilený PA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny na použitie	Pozri poznámku k aplikácií (dostupná na portáli podpory festo.sk)