

Súprava dávkovacích ihiel VAVN-N-A1.6-06-30-V-V1-P10

Číslo dielu: 8104296

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť balenia	10
Vonkajší priemer dávkovacej ihly	1.6 mm
Dĺžka dávkovacej ihly	30 mm
Menovitá šírka dávkovacej ihly	0.6 mm
Vyhotovenie dávkovacej ihly	so zúžením
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Fluidný prípoj	Svorková prípojka
Médium	Kvapalné médiá Plynné médiá
Poznámka k médiu	Dbajte na odolnosť materiálov pri kontakte s médiami maximálna veľkosť častíc 5 µm
Prevádzkový tlak	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
Normálny menovitý prietok	5.6 l/min
Poznámka k normálnemu menovitému prietoku	Pri výpadku tlaku 1 -> 0 bar (plynné médiá)
Prietok Kv	0.012 m ³ /h
Poznámka k prietoku Kv	Pre vodu ako médium
Teplota média	5 °C...60 °C
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	1.9 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dávkovacej ihly	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Číslo materiálu dávkovacej ihly	1.4404
materiály v kontakte s médiom	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ