

Súprava dávkovacích ihiel VAVN-N-A1.6-03-60-V-V1-P10

Číslo dielu: 8104297

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Veľkosť balenia | 10 |
| Vonkajší priemer dávkovacej ihly | 1.6 mm |
| Dĺžka dávkovacej ihly | 60 mm |
| Menovitá šírka dávkovacej ihly | 0.3 mm |
| Vyhotovenie dávkovacej ihly | so zúžením |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364 zóna III |
| Vhodnosť pre potravinárstvo | pozri podrobnejšie informácie o materiáli |
| Fluidný prípoj | Svorková prípojka |
| Médium | Kvapalné médiá Plynné médiá |
| Poznámka k médiu | Dbajte na odolnosť materiálov pri kontakte s médiami maximálna veľkosť častíc 5 µm |
| Prevádzkový tlak | 0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar |
| Normálny menovitý prietok | 1.32 l/min |
| Poznámka k normálnemu menovitému prietoku | Pri výpadku tlaku 1 -> 0 bar (plynné médiá) |
| Prietok Kv | 0.003 m ³ /h |
| Poznámka k prietoku Kv | Pre vodu ako médium |
| Teplota média | 5 °C...60 °C |
| Teplota okolia | 5 °C...60 °C |
| Skladovacia teplota | -20 °C...70 °C |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Hmotnosť výrobku | 8.1 g |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál dávkovacej ihly | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |
| Číslo materiálu dávkovacej ihly | 1.4404 |
| materiály v kontakte s médiom | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |