


Zásuvka NECV-C1W3L-P-P13

číslo dielca: 8105012

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	EN 175301-803
Prídavné funkcie	Ochranné zapojenie
Počet pripojení	50
Výstup kábla	Uhlová
Poznámka k výstupu kábla	otočiteľné o 180°
Hmotnosť výrobku	11,6 g
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec tvar C podľa EN 175301-803
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	3
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M2,5
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Závitová svorka
Rozsah pracovného napätia DC	20,4 ... 27,6 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Rozsah pracovného napätia AC	20,4 ... 27,6 V
Menovité prevádzkové napätie AC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	1 A
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Ochrana uzemnením	použiteľný
Káblový konektor so závitom	M12x1,25
Priemer kábla	4 ... 6 mm
Nominálny prierez vodiča	≤ 0,5 mm ²
Spôsob ochrany	IP65
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Materiál telesa	PC
Farba púzdra	transparentný
Materiál poistenia skrutiek	Oceľ, poniklovaná
Materiál tesnení	HNBR
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz, pocínovaná