



# Zásuvka NECV-B2W3L-P-P12

číslo dielca: 8105013

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Prídavné funkcie	Ochranné zapojenie
Počet pripojení	50
Výstup kábla	Uhlová
Poznámka k výstupu kábla	otočiteľné o 180°
Hmotnosť výrobku	19,5 g
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec tvar B podľa priemyselného štandardu 11 mm
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	3
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	na elektro- magnetickom ventilu so stredovou skrutkou M3
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Závitová svorka
Rozsah pracovného napätia DC	20,4 ... 27,6 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Rozsah pracovného napätia AC	20,4 ... 27,6 V
Menovité prevádzkové napätie AC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	1 A
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Ochrana uzemnením	použiteľný
Káblový konektor so závitom	M15x1,5
Priemer kábla	6 ... 8 mm
Nominálny prierez vodiča	≤ 1,5 mm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP65
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Materiál telesa	PA
Farba púzdra	transparentný
Materiál poistenia skrutiek	Oceľ, poniklovaná
Materiál tesnení	HNBR
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz, pocínovaná