


Paralélna montážna sada EAMM-U-86-D50-70GA-102

Číslo dielu: 8107044

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	86
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	5000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	175 000065
Moment pohonu pri chode naprázdno	0.25 Nm
Prenešiteľný krútiaci moment	9.5 Nm
Hmotnosť výrobku	2500 g
Kód rozhrania akčného člena	D50
Kód rozhrania vstupu motora	70GA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS