


Axiálna montážna sada EAMM-A-L38-60AA

Číslo dielu: 8107702

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	Ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Prenešiteľný krútiaci moment	8 Nm
Hmotnosť výrobku	231 g
Kód rozhrania akčného člena	L38
Kód rozhrania vstupu motora	60AA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS