


Elektromagnetická cievka

VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME

číslo dielca: 8109400

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Typ ovládania | elektrický |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Ukazovateľ stavu spínania | nie |
| Spínacia doba | 100 % |
| Trieda izolácie | H |
| Charakteristická hodnota cievky | 60 V AC: 40/65 Hz, výkon 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W |
| Dovolená odchýlka napätia | -15 % / +10 % |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX) |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) | podľa UK EX predpisov |
| Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU | EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) |
| Oddelenie vydávajúce certifikát | BVS 15ATEXE029X IECEx BVS 15.0075X |
| ATEX- kategória plyn | II 2G |
| ATEX- kategória prach | II 2D |
| Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn | Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb |
| Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach | ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db |
| Ex-Teplota okolia | T4,T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Hmotnosť výrobku | 330 g |
| Elektrická prípojka | Svorková skriňa, prechodový závit pre kábel M20x1,5 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |