


Tlmič nárazov DYSS-G8-3-4-Y1F-G2

Číslo dielu: 8111383

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	3
Zdvih	4 mm
Tlmenie	samonastaviteľné
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	1 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.2 s
Doba spätného nastavenia pri min. teplote prostredia	1 s
Spôsob fungovania	jednočinný tlačný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Dĺžka tlmenia	4 mm
Max. dorazová sila	80 N
Max. ťahovací moment	1 Nm
Max. absorpcia energie na zdvih	0.4 J
Max. absorpcia energie na hodinu	4500 J
Max. zostatková energia	0.004 J
Vratná sila	0.5 N
Min. sila zasúvania	3.5 N
Hmotnosť výrobku	7.8 g
Hmotnostný rozsah	1 kg
Spôsob upevnenia	so závitovou dutinkou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ