

Nástrčná závitová spojka NPQE-D-R18-Q8-P10

číslo dielca: 8112915

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	5 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	ochranná vrstva
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	priamy tvar
veľkosť zväzku	10
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 8 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 116 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Trieda čistoty	ISO trieda 4
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	14,75 g
Typ upevnenia	Vonkajší šesťhran SW14 Vnútorý šesťhran SW5
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit R1/8
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 8 mm
Farba uvoľňovacieho krúžku	modrý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Poniklovaná mosadz
Materiál tesnenia závitú	PTFE
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál ozubeného venca	Oceľ, nerezová