

Nástrčná závitová spojka NPQE-D-R38-Q8-P5

číslo dielca: 8112924

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Velkosť | Štandardný |
| Menovitá hodnota | 6 mm |
| Druh tesnenia na závitovom čape | ochranná vrstva |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Typ | priamy tvar |
| veľkosť zväzku | 5 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 0,8 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 8 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 116 psi |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Trieda čistoty | ISO trieda 4 |
| Teplota okolia | -5 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 20,58 g |
| Typ upevnenia | Vonkajší šesťhran SW17 Vnútorý šesťhran SW6 |
| Pneumatická prípojka 1 | vonkajší závit R3/8 |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 8 mm |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | modrý |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | Poniklovaná mosadz |
| Materiál tesnenia závitú | PTFE |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | POM |
| Materiál tesnenia hadice | NBR |
| Materiál ozubeného venca | Oceľ, nerezová |