

# Nástrčná L-prípojka NPQE-L-G14F-Q6-P10

Číslo dielu: 8113006

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota  |
|--|--|
| Veľkosť                                  | Štandard   |
| Menovitá šírka                           | 4.5 mm   |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná  |
| Tvar                                     | Tvar L   |
| Veľkosť balenia                          | 10   |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull  |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 000032...116 000032 |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364 zóna III   |
| Trieda čistoty priestoru                 | Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1   |
| Teplota okolia                           | -5 °C...60 °C  |
| Hmotnosť výrobku                         | 22.97 g  |
| Spôsob upevnenia                         | Vonkajší šesťhran SW17   |
| Pneumatický prípoj 1                     | Vnútorňý závit G1/4  |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm                                    |
| Farba uvoľňovacieho krúžku               | modrá  |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS   |
| Materiál telesa                          | Mosadz, poniklovaná<br>PBT   |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku            | POM  |
| Materiál tesnenia hadice                 | NBR  |
| Materiál časti na upnutie hadice         | Nehrdzavejúca oceľ   |