


Nástrčná závitová T spojka NPQE-LQ-M5-Q4-P10

číslo dielca: 8113067

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Mini
Menovitá hodnota	2,2 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	Tvar L, dodatočný nástrčný prípoj, po dĺžke
veľkosť zväzku	10
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 8 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 116 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Trieda čistoty	ISO trieda 4
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Menovitý ťahovací moment	0,8 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 5 %
Hmotnosť výrobku	4,64 g
Typ upevnenia	Vonkajší šesťhran SW8
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit M5
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 4 mm
Farba uvoľňovacieho krúžku	modrý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Poniklovaná mosadz PBT
Materiál tesnenia závitú	NBR
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál O-krúžku	NBR
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál ozubeného venca	Oceľ, nerezová