


Nástrčná Y-závitová spojka NPQE-Y-R14-Q4-P10

Číslo dielu: 8113083

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Veľkosť | Štandard |
| Menovitá šírka | 2.6 mm |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape | Povrchová úprava |
| Montážna poloha | Ľubovoľná |
| Tvar | Tvar Y |
| Veľkosť balenia | 10 |
| Konštrukcia | Princíp push-pull |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 000032...116 000032 |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Možnosť prevádzky s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364 zóna III |
| Trieda čistoty priestoru | Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1 |
| Teplota okolia | -5 °C...60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 16.24 g |
| Spôsob upevnenia | Vonkajší šesťhran SW14 |
| Pneumatický prípoj 1 | Vonkajší závit R1/4 |
| Pneumatický prípoj 2 | pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | modrá |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál telesa | Mosadz, poniklovaná PBT |
| Materiál tesnenia závitú | PTFE |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | POM |
| Materiál tesnenia hadice | NBR |
| Materiál časti na upnutie hadice | Nehrdzavejúca oceľ |