


Nástrčné X-spojenie NPQE-X-Q12-E-P10

Číslo dielu: 8113182

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Veľkosť | Štandard |
| Menovitá šírka | 10 s |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Tvar | Tvar X |
| Veľkosť balenia | 10 |
| Konštrukcia | Princíp push-pull |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Možnosť prevádzky s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364 zóna III |
| Trieda čistoty priestoru | Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1 |
| Teplota okolia | -5 °C...60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 34.62 g |
| Pneumatický prípoj 1 | pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm |
| Pneumatický prípoj 2 | pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | modrá |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál telesa | PBT |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | POM |
| Materiál tesnenia hadice | NBR |
| Materiál časti na upnutie hadice | Nehrdzavejúca oceľ |