

Záslepka NPQE-P-S16-P5

číslo dielca: 8113209

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	Záslepka
veľkosť zväzku	5
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 8 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 116 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Trieda čistoty	Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba čistočiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistíte správnu inštaláciu.
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	5,07 g
Pneumatická prípojka 1	Priemer nástrčného puzdra 16 mm
Farba uvoľňovacieho krúžku	modrý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PBT
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM