

Bezpečnostná spona NPAP-QE-S-Q12-P10

číslo dielca: 8113232

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
veľkosť zväzku	10
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 8 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 116 psi
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Trieda čistoty	Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba čiastočiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistite správnu inštaláciu.
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	0,28 g
Pneumatická prípojka	pre vonkajší priemer hadice 12 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS