


Elektrická pripojovacia doska VAVE-K1-7-5YL1-LR

číslo dielca: 8115100

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	7
Vlastnosť vedenia	Basic
Ochrana proti prepólovaniu	pre pracovné napätie
Prídavné funkcie	Redukcia pridržiavacieho prúdu
Zobrazenie stavu signálu	LED
Rozsah pracovného napätia DC	12 ... 26 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Stupeň znečistenia	2
Katégoria prepätia	II
Osvedčenie	RCM Mark
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
montážna poloha	ľubovoľný
Polomer ohybu, pevná montáž kábla	≥ 11 mm
Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla	≥ 16,5 mm
Hmotnosť výrobku	3,3 g
Elektrická prípojka	2-pólový Dvojžilové vedenie otvorený koniec
Káblové usporiadanie	2x0,08
Priemer kábla	1,1 mm
Dĺžka kábla	0,5 m
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Typ upevnenia	nasunuteľný s aretáciou
Farba púzdra	čierny
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA - zosilnený PC
Materiál izolácie	PVC