

# Elektromagnetická cievka VACC-S18-120-K4-1UF-KS4ME

Číslo dielu: 8118322

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                     | Hodnota   |
|---|---|
| Spôsob ovládania                          | elektrický  |
| Montážna poloha                           | ľubovoľná   |
| Indikátor spínacej polohy                 | nie   |
| Interné istenie                           | Poistka   |
| Doba zopnutia                             | 100%  |
| Trieda izolačného materiálu               | H   |
| Parametre cievky                          | 24 V AC: 50/60 Hz, výkon 12,0 VA<br>24 V DC: 12,0 W |
| Prípustné výkyvy napätia                  | -15 % / +10 %                                       |
| Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU | EPL Db (KR)<br>EPL Gb (KR)                          |
| Ochrana proti výbuchu                     | Zóna 1 (KR)<br>Zóna 21 (KR)                         |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát            | 22-AV4BO-0256X<br>22-AV4BO-0257X                    |
| Typ ochrany proti vznieteniu plynov       | Ex e mb IIC T4                                      |
| Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach  | Ex tD A21 IP66 T120°C                               |
| Ex-teplota okolia                         | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C                      |
| Zhoda s LABS                              | VDMA24364 zóna III                                  |
| Druh krytia                               | IP66  |
| Hmotnosť výrobku                          | 580 g   |
| Elektrický prípoj                         | Skrinka svorkovnice, závit pre prívod kábla M20x1,5 |
| Pokyny k materiálu                        | V zhode s RoHS                                      |