


Elektromagnetická cievka

VACC-S13-18-K4-2U-NM4ME

číslo dielca: 8118325

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	H
Charakteristická hodnota cievky	110 V DC: 1,8 W 110 V AC: 40/65 Hz, výkon 1,8 VA
Dovolená odchýlka napätia	-15 % / +10 %
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Oddelenie vydávajúce certifikát	INMETRO DNV 17.0042X
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	ExtbIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Ex-Teplota okolia	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Hmotnosť výrobku	330 g
Elektrická prípojka	Svorková skriňa, prechodový závit pre kábel M20x1,5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS