

# Plochý portál YXCF-1-B

Číslo dielu: 8122266

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Potrebná rovnosť montážnych plôch	0.1 mm/m
Montážna poloha	vodorovne
Konštrukcia	Systém plochého portálu s modulmi elektrického a pneumatického pohonu
Doba zopnutia	100%
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	5 °C...45 °C
Interval údržby	2500 km
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál adaptačnej dosky	Hliník, eloxovaný
Materiál upevňovacieho uholníka	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál energetického reťazca	Zosilený PA