

Manipulačný modul EHMY-RP-ELGC-45-BS-KF- -

číslo dielca: 8122317

FESTO



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------------------|---|
| Pracovný zdvih | 200 ... 800 mm |
| Požadovaná rovinnosť montážnych plôch | 0,1 mm/m |
| Priemer vretena | 10 mm |
| Stúpanie vretena | 10 mm/U |
| montážna poloha | vodorovne |
| Konštrukčné vyhotovenie | Elektromechanický lineárny modul s vretenom |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Maximálne zrýchlenie | 15 m/s ² |
| Max. Rýchlosť | 0,6 m/s |
| Presnosť opakovania | ±0,015 mm |
| Spínacia doba | 100 % |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Teplota skladovania | -20 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 90 % |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Teplota okolia | 5 ... 45 °C |
| Max. tlačná sila F _x | 100 N |
| Konštanta posuvu | 10 mm/U |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |