


Manipulačný modul EHMZ-EGSC-45-BS-KF-

číslo dielca: 8122331

FESTO



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	50 ... 125 mm
Priemer vretena	8 mm
Stúpanie vretena	8 mm/U
montážna poloha	vertikálny
Konštrukčné vyhotovenie	Elektromechanický lineárny modul s vretenom
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Maximálne zrýchlenie	15 m/s ²
Max. Rýchlosť	0,6 m/s
Presnosť opakovania	±0,015 mm
Spínacia doba	100 %
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	5 ... 45 °C
Max. tlačná sila F _x	120 N
Konštanta posuvu	12 mm/U
Materiálový údaj	zhoda s RoHS