


# Spojovacie vedenie NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

číslo dielca: 8122832

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. počet cievok ventilu	1
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	2 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia Spínací výstup
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Kábel so zásuvkou
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec HP
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	2
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	2
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Push-Pull s poistením proti nechcenému potiahnutiu
Elektrický prípoj 2, funkcia	Napájanie Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	2x samostatná žila
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	2
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	2
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 24 V
Krytie	nie
Poznámka k prevádzke	Používať len s externou redukciou výkonu
Dĺžka kábla	0,3 m
Vlastnosť vedenia	Pre statické aplikácie
Polomer ohybu, pevná montáž kábla	≥ 11 mm
Priemer kábla	0,96 mm
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Materiál telesa	PEEK
Farba púzdra	šedý
Materiál izolácie	PVC