



# Ventil VOFC-L-M52-M-FN14-FN

číslo dielca: 8122930

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný tlak Mpa	0,25 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	2,5 ... 8 bar
Spôsob ochrany	IP65
Safety Integrity Level (SIL)	Produkt možno nasadiť v SRP/CS až do SIL 2 (High Demand) Produkt môže byť použitý v SRP/CS až SIL 2 Low Demand
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiálový údaj	zhoda s RoHS