

# Tlmič nárazov DYEF-G8-M4-Y1-F1A

číslo dielca: 8131070

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	M4
Zdvih	0,9 mm
Tlmenie	P-tlmenie bez kovového koncového dorazu
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Premenné	Odporúčané pre výrobné zariadenia na výrobu Li-ion batérií
Max. nárazová rýchlosť	0,8 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	0,9 mm
Max. uťahovací krútiaci moment	0,5 Nm
Max. spotreba energie na zdvih	0,018 J
Hmotnosť výrobku	5 g
Typ upevnenia	so závitovým nátrubkom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ