


Spojka EAMC-67-80-32-40-U

číslo dielca: 8134950

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	32 mm
Priemer držiaka 2	40 mm
Velkosť	67
Menovitá dĺžka	80 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	4.500 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	326 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	180 Nm
Hmotnosť výrobku	458 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS