


Koncová doska VABE-C13-100-F90-DU

číslo dielca: 8141663

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	bez škrtenia prepínateľný smer prietoku
Pracovný tlak Mpa	0 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota média	-40 ... 80 °C
Teplota okolia	-40 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	645 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka	Dizajn pre základovú dosku, Airing
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná (20 µm)
Materiál tesnení	EPDM NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná (20 µm)
Materiál skrutiek	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ