


# Prevodovka EMGA-80-P-G8-EAS-80

Číslo dielu: 8141741

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                     | Hodnota              |
|---|----------------------|
| Veľkosť príruby prevodovky                | 80 mm                |
| Veľkosť príruby motora                    | 80 mm                |
| Vôľa v pootočení                          | 0.12 stupeň          |
| Typ prevodovky                            | Planétová prevodovka |
| Prevodový pomer                           | 8:1                  |
| Max. otáčky pohonu                        | 7000 1/min           |
| Prevádzková teplota prevodovky            | -25 °C...90 °C       |
| Zhoda s LABS                              | VDMA24364-B2-L       |
| Druh krytia                               | IP54                 |
| Trvalý výstupný krútiaci moment           | 50 Nm                |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky | 0.37 000018          |
| Max. výstupný krútiaci moment             | 190 Nm               |
| Max. účinnosť                             | 97 %                 |
| Tuhosť pootočenia                         | 8.4 000061           |
| Hmotnosť výrobku                          | 2000 g               |
| Rozhranie prevodovky, výstup              | 80G                  |
| Rozhranie prevodovka - pohon              | 80P                  |
| Pokyny k materiálu                        | V zhode s RoHS       |