


# Prevodovka EMGA-80-P-G12-EAS-80

Číslo dielu: 8141742

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	80 mm
Veľkosť príruby motora	80 mm
Vôľa v pootočení	0.15 stupeň
Typ prevodovky	Planétová prevodovka
Prevodový pomer	12:1
Max. otáčky pohonu	7000 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	120 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	0.589 000018
Max. výstupný krútiaci moment	240 Nm
Max. účinnosť	97 %
Tuhosť pootočenia	10.2 000061
Hmotnosť výrobku	2500 g
Rozhranie prevodovky, výstup	80G
Rozhranie prevodovka - pohon	80P
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS