


Prevodovka EMGA-80-P-G8-SAS-100

Číslo dielu: 8141750

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	80 mm
Veľkosť príruby motora	100 mm
Vôľa v pootočení	0.12 stupeň
Typ prevodovky	Planétová prevodovka
Prevodový pomer	8:1
Max. otáčky pohonu	7000 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	50 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	0.37 000018
Max. výstupný krútiaci moment	80 Nm
Max. účinnosť	97 %
Tuhosť pootočenia	8.4 000061
Hmotnosť výrobku	2300 g
Rozhranie prevodovky, výstup	80G
Rozhranie prevodovka - pohon	100A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS