


# Prevodovka EMGA-60-P-G12-SST-57

Číslo dielu: 8141765

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	60 mm
Veľkosť príruby motora	57 mm
Vôľa v pootočení	0.17 stupeň
Typ prevodovky	Planétová prevodovka
Prevodový pomer	12:1
Max. otáčky pohonu	13000 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	44 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	0.118 000018
Max. výstupný krútiaci moment	70 Nm
Max. účinnosť	96 %
Tuhosť pootočenia	2.8 000061
Hmotnosť výrobku	1100 g
Rozhranie prevodovky, výstup	60G
Rozhranie prevodovka - pohon	57A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS