

# Redukčná vsuvka NPFC-RS-G1-G34-MF

číslo dielca: 8142602

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                          | Hodnota                                     |
|--|---|
| Materiál závitovej spojky                      | Mosadz, poniklovaná                         |
| veľkosť zväzku                                 | 10  |
| Pracovný tlak                                  | -0,95 ... 10 bar                            |
| Pracovné médium                                | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:--] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK             | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                |
| LABS - konformita                              | VDMA24364-B2-L                              |
| Teplota okolia                                 | -10 ... 60 °C                               |
| Menovitý ťahovací moment, pneumatický prípoj 1 | 62,5 Nm                                     |
| Tolerancia pre menovitý ťahovací moment        | ± 20 %                                      |
| Hmotnosť výrobku                               | 97,09 g                                     |
| Pneumatická prípojka 1                         | G1  |
| Pneumatická prípojka 2                         | G3/4  |
| Materiálový údaj                               | zhoda s RoHS                                |
| Materiál tesnení                               | PVC   |