

Obslužné zariadenie CDPX-X-B-W-4

číslo dielca: 8155213

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	147 mm
Zástavbová hĺbka	29 mm
Výška	107 mm
Dĺžka	34 mm
Max. hrúbka predného panelu	5 mm
Reálny čas	áno
Podporované PLC protokoly	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Odchýlka reálneho času	< 100 ppm pri 25°C
Počet farieb	64 M
Zobrazenie	S podsvietením
Typ zobrazenia	TFT Farba
Vlastnosť display-a	Touchscreen
Veľkosť display-a	4,3"
Záložná batéria	Superkondenzátor
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 32 V
Rozlíšenie displeja	480x272 Pixel
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí	0,25 A
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 85 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP20 IP66
Poznámka ku krytiu	IP20 zo zadnej strany IP66 z prednej strany
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Poznámka k teplote okolia	pri vertikálnej montáži
Hmotnosť výrobku	400 g
PLC rozhranie	RS485
USB rozhranie	áno
Ethernet-Rozhranie	RJ45 10/100 MBd
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Programovací softvér	Designer Studio
CPU Dáta	256 MB RAM