


# Axiálna montážna sada EAMM-A-D100-150A-S1

Číslo dielu: 8157276

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Prenešiteľný krútiaci moment	143 Nm
Hmotnosť výrobku	3444 g
Kód rozhrania akčného člena	D100B
Kód rozhrania vstupu motora	140A 150A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS