

# Prípojovacia doska VMPA1-AP-4-EMM-8-SL

Číslo dielu: 8157744

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	42 mm
Dĺžka	107.3 mm
Rozmer rastra	10.5 mm
Max. počet ventilových pozícií	4
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Riadiaci tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	180 g
Pneumatický prípoj 2	M7
Pneumatický prípoj 4	M7
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok